

# Primaclin-CTA2

Antistatikmittel / -spray

Zur Pflege und zur antistatischen Ausrüstung von:  
Kunststoffen, Plastik, Glas.

Besonders geeignet für:

Bildschirme und Bildschirmfilter, als KFZ-Cockpitspray- TFT-Monitore.

Anwendung:

Auf ein Tuch geben, dann reinigen. Mit einem fusselfreien Vliestuch nachwischen.

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

**Kennzeichnung:**

**Produkt enthält:** Wasser; Ethanol; Butanon;  
Isononylphosphat DEA Salz  
Nonylphenol, verzweigt, ethoxyliert

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:** R 10: Entzündlich

**Sicherheitsratschläge:** S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.S 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.S 23 Aerosol nicht einatmen .S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

**Lagerung:** **WGK:** 1 **Flammpunkt:** 23°C

**Emissionen:** **TA-Luft:** III

**Transport:** **UN** 1170 **ADR-Klasse** 3 **Verpackungsgruppe:**III